



Produktdatenblatt



Laser-Entfernungsmesser

GLM 30

Längenmessung - einfach, kompakt, für Profis

Die wichtigsten Daten

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Messbereich	0.15 – 30.00
Messgenauigkeit, typ.	± 2 mm

**Bestellnummer:** 0601072500

Technische Daten

Technische Daten	
Maßeinheiten	m/cm
Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Messbereich	0.15 – 30.00
Laserklasse	2
Messgenauigkeit, typ.	± 2 mm
Messzeit, typ.	<0,5 s
Messzeit max.	4 s
Stromversorgung	2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik	5 min.
Gewicht, ca.	09 kg
Batterielebensdauer, Einzelmessungen ca.	5,000
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie**

Vorteile:

- Ein Knopf für alles - intuitiv und einfach messen
- Kompakt - passt problemlos in jede Hosentasche
- Addiert selbstständig Messwerte mittels AutoSum-Funktion
- Nehmerqualität - Staub, Spritzwasser-, und stoßgeschützt auf der Baustelle
- ISO zertifizierter Laser-Entfernungsmesser
- Klar lesbare Messwerte dank beleuchtetem 3-Zeilen Display

Lieferumfang

Bestellnummer	0601072500	0601072502
Herstellerzertifikat	✓	✓
Schutztasche	✓	✓
2 x 1,5 V LR03 AAA	✓	✓