



NR-22KS

Best.-Nr.: 16.1010

PRODUKTINFOS

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8- Ω -Lautsprechersystem

TECHNISCHE DATEN

Impedanz	8 Ω
Betriebsspannung	-
Nennbelastbarkeit	8 W
Musikbelastbarkeit	15 W
Frequenzbereich	600-7000 Hz
Kenschalldruck	104 dB/W/m
Abstrahlwinkel horizontal	-

Abstrahlwinkel vertikal	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Schutzart	-
Wetterfestigkeit	feuchtigkeitsgeschützt
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ausstattung	-
Ersatzschwingspule	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 135 mm x 165 mm
Gewicht	0,427 kg

* **Wichtiger Hinweis:** Bei den angezeigten UVP-Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen, die der Handel gegenüber dem Letztverbraucher erheben kann. Sie sind weder Bestandteil eines Angebotes noch Werbung. Sie enthalten alle Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer, nicht aber gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten. Für Händler gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die in unseren jeweils aktuellen Preislisten für den Handel abgedruckt sind.