

Datenblatt / Datasheet



Gerätesteckdose T 155, mit Schutzkontakt.
 ähnl. EN 60 320, Normblatt C 21. Für Heissgeräte
 bis 200 °C Dauergebrauchstemperatur. Hülse
 und Vorsatzstück aus Silikon. Geeignet für Kabelquer-
 schnitte bis 3G1,5.

*Silicon made socket outlet. For appliances with constant
 working temperatures up to 200°C. With protective
 contact system. Usuable for cables up to 3G1,5.*

Typ: 444 Si Art. Nr: 444001
 Type:

Nennspannung: AC 250 V
 Rated voltage:

Nennstrom: 16A
 Rated current:

Bauart: ähnl. EN 60 320, C 21
 According to: similar to EN 60 320, C 21

Schutzart: IP xx
 IP-Code

Anschlüsse: Schraubklemmen
 Type of Terminals: Screw terminals

Kontakte: CuZn 37
 Material of Terminals:

Kontaktträger: MVQ
 Carrying parts: Silicon rubber

Gehäuse: MVQ
 Cover: Silicon rubber

Approbationen: Keine
 Certified by: none

Anmerkung: —
 Annotation:

RoHs Konformität: Ja
 RoHs Compliance: yes

Ce Kennzeichnung: Ja
 Ce Marking: Yes

Altgeräte richtlinie: Nicht zutreffend
 WEEE: Not applicable

