

# Blitzlicht BL02

PENTATECH®

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12V DC,  
150mA

Blitzfrequenz: ca. 90/min (1,5Hz)

Abmessungen: Ø 77 x 49mm

Befestigung: 2x Gewindestangen  
M5 x 12mm, Abstand 56mm

Anschlussadern: ca. 500mm

Lieferumfang:

- Blitzlicht
- 2x Sprengring
- 2x M5-Mutter

- Blitzlicht in kompaktem, wetterfestem Gehäuse mit roter Blende
- Beinhaltet Xenon-Blitzrohr mit Blitzfrequenz ca. 90/min (1,5Hz)
- Anschluss über ca. 50cm lange Adern mit freien Enden
- Befestigung durch zwei M5 Gewindestangen (12mm lang) an Gehäuserückseite (M5 Gewinde / Mutter)



BL02

Art.Nr. 33134

