

6.00962.00 P 2000 G

Gartenpumpe P 2000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Vergleichbare Gerätekennwerte

Nennaufnahmeleistung	450 W
Netzspannung	220-240 V
Max. Fördermenge	2.000 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Förderhöhe	30 m
Max. Druck	3 bar
Sauganschluss	1" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht	7,6 kg
Kabellänge	1,5 m

Lieferumfang

Gewindedichtband