

6.00967.00 P 9000 G

## Gartenpumpe P 9000 G

- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

### Vergleichbare Gerätekennwerte

Nennaufnahmeleistung	1.900 W
Netzspannung	220-240 V
Max. Fördermenge	9.000 l/h
Max. Ansaughöhe	9 m
Max. Förderhöhe	51 m
Max. Druck	5,1 bar
Sauganschluss	1 1/4" Innengewinde
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Grauguss
Antriebswelle	Edelstahl
Anzahl der Laufräder	1
Gewicht	25,1 kg
Kabellänge	1,5 m

### Lieferumfang

Gewindedichtband