



Einhell

EXPERT

GE-SP 750 LL Tauchmotorpumpe

Art.-Nr. 41.706.66

Ausstattung

- Flachabsaugend bis 2 mm
- Umschalter für Automatik- und Dauerbetrieb
- Integrierter Schwimmerschalter
- Tragegriff
- Universalanschluss 42 mm (G 1 ¼ AG)
- Integrierte Kabelaufwicklung

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| ■ Netzanschluss: | 230 V ~ 50 Hz |
| ■ Aufnahmeleistung: | 750 Watt |
| ■ Fördermenge max.: | 15.000 l/h |
| ■ Förderhöhe max.: | 10 m |
| ■ Druck: | 1 bar |
| ■ Eintauchtiefe max.: | 5 m |
| ■ Wassertemperatur max.: | 35 °C |
| ■ Netzleitung: | 10 m |
| ■ Schlauchanschluss: | 42 mm (G1 ¼ AG) |
| ■ Absaughöhe min.: | 2 mm |
| ■ Produktgewicht: | 6,2 kg |

Logistische Daten

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ■ Gewicht netto: | 6,2 kg |
| ■ Gewicht brutto: | 6,8 kg |
| ■ Verpackungsmaße: | 240 x 200 x 345 mm |
| ■ EAN-Code: | 4006825 597912 |
| ■ VE: | 4 Stück |



Leistungsdiagramm

