

NR 5 DAB

DAB+ / UKW Radio mit Bluetooth-Streaming-Funktion



Der Einstieg in das Radio der Zukunft! Mit diesem weißen Radiogerät, das sich vor Allem durch herausragende Empfangseigenschaften sowie modernes, zeitloses Design auszeichnet, können Sie sowohl digitale (DAB+) als auch analoge Radiosender (UKW) empfangen. Nachdem das Gerät im automatischen Suchlauf alle verfügbaren Digitalradiosender erkannt und gespeichert hat, können Sie auf den Programmplätzen im Modus DAB bzw. UKW je 10 Sender als Favoriten ablegen. Durch die Bluetooth-Streaming-Funktion können Sie externe Geräte mit dem Radio verbinden und Ihre Lieblingsmusik wiedergeben lassen. So verwandeln Sie das Dual NR 5 DAB in eine kompakte Stereoanlage.

Eigenschaften:

- DAB(+) Radio zum Empfang von digitalen Radiosendern
- PLL-RDS-UKW Radio zum Empfang von analogen Radiosendern
- Teleskopstabantenne und dimmbares LC-Display (beleuchtet)
- Fernbedienung
- Automatischer Sendersuchlauf mit 10 Senderspeicherplätzen (analog und digital)
- Modernes Design mit weißer Klavierlackoptik und formschönen Bedienelementen
- Musikstreaming per Bluetooth für z.B. Smartphones oder Tablets
- Kopfhörer- und AUX-IN Anschluss zum Anschluss externer Geräte (3,5 mm Klinke)
- Stereoklang dank eingebauter Lautsprecher (2 x 10 Watt Sinusleistung)
- Uhr-, Alarm- und Snooze-Funktion



Abmessungen Gerät:

320 mm x 176 mm x 175 mm

Gewicht: ca. 3,15 kg

Spannungsversorgung:

100 – 240V, Wechselstrom

50/60 Hz, 0,75 A

Steckernetzteil:

12 V DC, 2000 mA

Leistungsaufnahme Standby:

Standby < 1 Watt

Ausgangsleistung:

2 x 10 Watt

Umgebungsbedingungen:

+5°C bis +35°C

5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Digital-/UKW-Radio-Empfangsfrequenzen:

UKW 87,5–108 MHz

DAB+/DAB 174–240 MHz

Antenne:

DAB/UKW-Teleskopantenne

Anschlüsse:

Kopfhöreranschluss Stereo (3,5 mm Klinke)

AUX-IN (3,5 mm Klinke)

Bluetooth:

2,4 GHz, V2.1 + EDR A2DP

Maximaler Übertragungsbereich: Sichtlinie, ca. 10 Meter

Farbvarianten:

Weiß

Lieferumfang:

Haupteinheit, Fernbedienung, Netzteil, Bedienungsanleitung (Deutsch, Französisch, Italienisch)

EAN:

4260136673226

