



Einhell

EXPERT

Schlagbohrmaschine

TE-ID 650 E

Art.-Nr.: 4259735

Ident.-Nr.: 21061

EAN-Code: 4006825565690

Die Schlagbohrmaschine TE-ID 650 E ist ein hochwertiges, leistungsfähiges und kompaktes Werkzeug, das Experten-Ansprüche bei Bohr- und Schlagbohrarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage erfüllt. Ihr Qualitätsbohrfutter aus Metall mit Anlaufing, Lockfunktion und die Spindelarretierung „Press&Lock“ ermöglichen einen komfortablen Werkzeugwechsel.

Ausstattung

- Qualitätsbohrfutter mit Lockfunktion aus Metall
- Spindelarretierung "press&lock"
- Drehzahl-Regelelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Rechts- und Linkslauf
- Funktion Bohren / Schlagbohren
- Metall-Bohrtiefenanschlag
- Softgrip (auch am Zusatzhandgriff)
- Bohrerdepot im Zusatzhandgriff
- Zusatzhandgriff mit Verdrehsicherung
- Kabelclip zur Fixierung vom aufgewickelten Kabel

Technische Daten

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| - Netzanschluss | 230-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 650 W |
| - Leerlaufdrehzahl (Gang 1) | max 3000 min ⁻¹ |
| - Schlagzahl (Gang 1) | 0-48000 min ⁻¹ |
| - Bohrfutter | 1.5 - 13 mm |
| - Bohrleistung in Holz | 25 mm |
| - Bohrleistung in Metall | 10 mm |
| - Bohrleistung in Beton | 13 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.1 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.7 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 340 x 120 x 348 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 10 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 37 kg |
| - Maße Exportkarton | 585 x 500 x 325 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 2800 5800 6500 |

