



**Glühlampe, 24 V, 4 W**

**Typ** SL4-L24  
**Katalog Nr.** 171383  
**Alternate Catalog No.** SL4-L24

### Lieferprogramm

|                            |                |   |                  |
|----------------------------|----------------|---|------------------|
| Sortiment                  |                |   | Zusatzausrüstung |
| Grundfunktion Zubehör      |                |   | Glühlampen       |
| Fassung                    |                |   | Ba15d            |
| Lebensdauer                |                | h | 3000             |
| Leistung                   |                |   | 4 W              |
| Bemessungsbetriebsspannung | U <sub>e</sub> | V | 24 V             |
| verwendbar für             |                |   | SL4-L-...        |
| Anbindung an SmartWire-DT  |                |   | nein             |

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                     |  |    |     |
|-------------------------------------|--|----|-----|
| Technische Daten für Bauartnachweis |  |    |     |
| Min. Betriebsumgebungstemperatur    |  | °C | -30 |
| Max. Betriebsumgebungstemperatur    |  | °C | 60  |

### Technische Daten nach ETIM 7.0

|  |  |    |           |
|--|--|----|-----------|
| Leuchtmittel (EG000028) / Anzeige- und Signallampe (EC000399)  |  |    |           |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Beleuchtungsanlage, -gerät / Leuchtmittel / Anzeige- und Signallampe (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014]) |  |    |           |
| Lampenleistung   |  | W  | 4 - 4     |
| Lampenspannung   |  | V  | 24 - 24   |
| Lichtstrom   |  | lm | 0         |
| Sockel   |  |    | BA15d     |
| Technologie  |  |    | Glühlampe |
| Lampenform   |  |    | sonstige  |
| Halogen  |  |    | nein      |
| Krypton  |  |    | nein      |
| Xenon  |  |    | nein      |
| Farbe  |  |    | ohne      |
| Farbtemperatur   |  | K  | 2800      |
| Durchmesser  |  | mm | 0         |
| Gesamtlänge  |  | mm | 0         |
| Geeignet für Taschenleuchten   |  |    | nein      |
| Geeignet für Anzeigezwecke   |  |    | ja        |
| Geeignet für Rundumleuchte   |  |    | ja        |
| Nennstrom  |  | mA | 0         |
| Mittlere Nennlebensdauer   |  | h  | 3000      |
| Energieeffizienzklasse   |  |    |           |

