



**Glühlampe, 230 V, 4 W**

**Typ** SL4-L230  
**Katalog Nr.** 171385  
**Alternate Catalog No.** SL4-L230

### Lieferprogramm

Sortiment			Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör			Glühlampen
Fassung			Ba15d
Lebensdauer		h	3000
Leistung			4 W
Bemessungsbetriebsspannung	U <sub>e</sub>	V	230 V
verwendbar für			SL4-L-...
Anbindung an SmartWire-DT			nein

### Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis			
Min. Betriebsumgebungstemperatur		°C	-30
Max. Betriebsumgebungstemperatur		°C	60

### Technische Daten nach ETIM 7.0

Leuchtmittel (EG000028) / Anzeige- und Signallampe (EC000399)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Beleuchtungsanlage, -gerät / Leuchtmittel / Anzeige- und Signallampe (ecl@ss10.0.1-27-11-06-31 [AKE242014])			
Lampenleistung		W	4 - 4
Lampenspannung		V	230 - 230
Lichtstrom		lm	0
Sockel			BA15d
Technologie			Glühlampe
Lampenform			sonstige
Halogen			nein
Krypton			nein
Xenon			nein
Farbe			ohne
Farbtemperatur		K	2800
Durchmesser		mm	0
Gesamtlänge		mm	0
Geeignet für Taschenleuchten			nein
Geeignet für Anzeigezwecke			ja
Geeignet für Rundumleuchte			ja
Nennstrom		mA	0
Mittlere Nennlebensdauer		h	3000
Energieeffizienzklasse			

