

4-in-1 Bodentester

➤ Digitales Bodenmessgerät

- Ermittlung von pH-Wert und Feuchtigkeit des Bodens
- Temperaturmessung des Bodens und der Umgebung
- Bestimmung der Lichtintensität des Standortes
- Für Topf- und Gartenpflanzen geeignet

Mit dem digitalen Bodenmessgerät ermitteln Sie schnell und bequem pH-Wert, Feuchtigkeit und Temperatur des Bodens sowie die Lichtintensität des Standortes. Stellen Sie fest, ob die Bodenqualität und die Umgebungsverhältnisse den Ansprüchen Ihrer Pflanzen genügen. Gerade der Säuregehalt im Boden ist ein wichtiger Indikator für ein gesundes Pflanzenwachstum. Dieser sollte somit regelmäßig überprüft werden. Dank der einfachen Bedienung können Sie die Messergebnisse sofort auf der digitalen Anzeige ablesen.



➤ Produktinformationen

Eigenschaften

- Misst Feuchtigkeit an der Wurzel
- Ermittelt den pH-Wert des Bodens
- Bestimmung der Lichtverhältnisse am Standort
- Für Topf- und Gartenpflanzen geeignet
- Mobil einsetzbar
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Stabiler 200 mm Messfühler
- Automatische Displayabschaltung

Anwendungsbereiche

- Pflanzenpflege und Aufzucht
- Kleingärten
- Topf- und Balkonpflanzen

Lieferumfang

- X4-LIFE 4-in-1 Bodentester
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Spannungsversorgung:
1 x 9 V Blockbatterie (6F22 / 6LR61)
(nicht im Lieferumfang enthalten)
- Betriebstemperatur: +5° C bis +40° C
- Lagertemperatur: -10° C bis + 50° C

Messbereiche

- Lichtintensität:
9 Stufen (LOW- bis HIGH+)
- Temperatur:
-9° C bis +50° C / 16° F bis 122° F
- Feuchtigkeit:
3 Stufen (DRY, NOR, WET)
- pH-Wert:
9 Stufen (5,0 bis 9,0)

Daten Artikel

- Abmessungen (B x H x T):
63 x 36 x 315 mm
- Gewicht (ohne Batterie):
ca. 73 g

Daten Artikel

- Abmessungen (B x H x T):
80 x 60 x 350 mm
- Gewicht:
228 g

VPE

- 20

Artikelnummer

- 700403

EAN-Code

- 4250679501780

Serviceleistung

- Werbewirksame Verpackung
- 2 Jahre Garantie
- Bedienungsanleitung
- Technischer Support