



Mini Hairstyler "TO GO" Straight & Curls HS 2930

Produktdaten

- **Nur 15 cm lang mit kleinen Platten (1,4 x 6 cm)** – besonders geeignet für unterwegs und zum Auffrischen der Frisur zwischendurch
- **Zum Stylen von kürzerem Haar** und Pony, auch bei Männern
- Modernes und flexibles Styling für einen glatten, glänzenden Look, geformte Spitzen sowie weich fallende Wellen und Locken
- Schutz und Pflege durch **haarschonende Keramikbeschichtung mit Turmalin und Nano-Silber** – für gesünderes, hydratisiertes Haar mit mehr Glanz und Spannkraft:
 - Keramik: für eine konstant hohe Temperatur und gleichmäßige Wärmeverteilung
 - Turmalin: generiert auf natürliche Weise pflegende negative Ionen – verhindert gekräuseltes, statisch aufgeladenes Haar, bewahrt die natürliche Feuchtigkeit des Haares
 - Nano-Silber: verhindert die Bildung von Bakterien, schützt und erhält die glatte Oberfläche der Platten – für gesundes Haar und hygienische Stylingplatten
- **Beweglich gelagerte Platten** verteilen den Druck gleichmäßig auf dem Haar und glätten und locken es ohne zu strapazieren
- Schnelle Aufheizzeit – einsatzbereit in 60 Sekunden
- Konstant hohe Temperatur: 180 °C – 200 °C
- Hochwertige hitzebeständige Aufbewahrungstasche ermöglicht die Mitnahme direkt nach Gebrauch
- Drehbares Kabelgelenk mit Aufhängöse
- Weltweite Spannungsanpassung 120-240 V~, 50/60 Hz – ideal für die Reise
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- Farbe: Schwarzgrau metallic / rot



Beweglich gelagerte Platten



Hitzebeständige Tasche



Nur 15 cm lang



4 013833 620631

Artikelnummer	HS 2930
Bestellnummer	GMK 0200
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833620631
UVP*	

* unverbindliche Preisempfehlung