



Befestigungsbinder, 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller am Band

Diese Befestigungsbinder sind für verschiedenste Anwendungen in der Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie im Schienenverkehr und Baugewerbe geeignet.


Hauptmerkmale

- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Spreianker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
- Bündelgut verläuft mittig über der Bohrung
- Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein
- Besonders einfaches Bündeln, Kopf lässt sich durch integrierte Lasche leicht anheben



Durch die Lasche am Kopf der Befestigungsbinder T50RSP und T50SSP ist ein leichtes Anheben des Kopfes möglich.

Materialinformationen siehe Seite 30.



T80RSFT



T80RSFT mit flexiblem Teller

TYP	Breite (W)	Länge (L)	Bündel Ø max.	N	Teller Ø	Blechstärke	Material	Farbe	Art.-Nr.
T80RSFT	4,6	190,0	45,0	355	24,4	1,0 - 3,5	PA46	Grau (GY)	150-15498
	4,6	190,0	45,0	355	24,4	1,0 - 3,5	PA66HS	Schwarz (BK)	150-15493

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.