

BOHRSCHRAUBEN PH LINSENKOPF, VERZINKT, DIN 7504-N

Stahl, Verzinkt

PH-Antrieb (Kreuzschlitz)

Linsenkopf

Mit Blechschraubengewinde und Bohrspitze.



ANLEITUNG

- In Feuchträumen und im Freien sind geeignete Werkstoffe bzw. Oberflächenbeschichtungen zu verwenden, wie z. B. Verbindungsmittel aus nichtrostenden Stählen oder feuerverzinkte Verbindungsmittel. (DIN 18360:2019-09).

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Länge	Kopfhöhe	Kopfdurchmesser	Innenantrieb	Inhalt	Verpackungstyp	MM/VE	Konzept
211359580	3,5 mm	9,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	16 Stück	Blister	8/8	EH
211359530	3,5 mm	9,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211359520	3,5 mm	9,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211359510	3,5 mm	9,5 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	500 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211351380	3,5 mm	13 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	16 Stück	Blister	8/8	EH
211351330	3,5 mm	13 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211351320	3,5 mm	13 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211351630	3,5 mm	16 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211351620	3,5 mm	16 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211351930	3,5 mm	19 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
2113511920	3,5 mm	19 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211352530	3,5 mm	25 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211352520	3,5 mm	25 mm	2,6 mm	6,9 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211391330	3,9 mm	13 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211391320	3,9 mm	13 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211391630	3,9 mm	16 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211391620	3,9 mm	16 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211391930	3,9 mm	19 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211391920	3,9 mm	19 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211392230	3,9 mm	22 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	6/6	EH
211392220	3,9 mm	22 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211392580	3,9 mm	25 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	16 Stück	Blister	8/8	EH
211392530	3,9 mm	25 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	6/6	EH
211392520	3,9 mm	25 mm	2,8 mm	7,5 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211421330	4,2 mm	13 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211421320	4,2 mm	13 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211421680	4,2 mm	16 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	16 Stück	Blister	8/8	EH
211421630	4,2 mm	16 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211421620	4,2 mm	16 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)
211421980	4,2 mm	19 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	16 Stück	Blister	8/8	EH
211421930	4,2 mm	19 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	50 Stück	Kunststoff-Dose	9/9	EH
211421920	4,2 mm	19 mm	3,05 mm	8,2 mm	H2	100 Stück	Karton	1/1	FH (PRO)