

ARCA 302015



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 302015
Artikelnummer: 8120002
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 1-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079138
E-Nummer:
 Finland: 3423044
 Dänemark: 8212091003
 Schweden: 2500110
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		300	200	150	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		11.8	7.9	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:					Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:		PUR			Zertifikate:
Temperatur Bereich:					Fimko
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MPS ARCA 3020		Montageplatte			
MPP ARCA 3020		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 3020		Montageplatte			
DRS ARCA 302015		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 302021		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 3020		Innentür (Set)			
PMK ARCA 20		Mastbefestigung, (Set)			

ARCA 300x200x150
 ARCA 200x300x150

