

ARCA 403015



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 403015
Artikelnummer: 8120006
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079176
E-Nummer:
 Finland: 3423051
 Dänemark: 8212091045
 Schweden: 2500112
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	400	300	150	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:	15.7	11.8	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:				Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:	PUR			Zertifikate:
Temperatur Bereich:				Fimko
Kurzzeit:	-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:	-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:	-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MPS ARCA 4030	Montageplatte			
MPP ARCA 4030	Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 4030	Montageplatte			
DRS ARCA 403015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 403021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 4030	Innentür (Set)			
PMK ARCA 30	Mastbefestigung, (Set)			

