

**ARCA 403021**



Beispiel

**Bestellzeichen:** ARCA 403021  
**Artikelnummer:** 8120007  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

**EAN Code:** 6418074079183  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423054  
 Dänemark: 8212091058  
 Schweden: 2500114  
 Norwegen:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		400	300	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		15.7	11.8	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:					
<b>Material:</b>		Polycarbonat			
<b>Unterteilfarbe:</b>		RAL 7035			
<b>Deckelfarbe:</b>		RAL 7035			
<b>Dichtungsmaterial:</b>		PUR			
Temperatur Bereich:					
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 120 °C			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 80 °C			
<b>Kurzzeit:</b>		-40 ... 250 °F			
<b>Dauergebrauch:</b>		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MPS ARCA 4030		Montageplatte			
MPP ARCA 4030		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 4030		Montageplatte			
DRS ARCA 403015		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 403021		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 4030		Innentür (Set)			
PMK ARCA 30		Mastbefestigung, (Set)			

