

Stereo Headset MHS-001/-GW



Produkt Highlights:

- Stereo Headset mit justierbarem Mikrofonarm
- Klarer Sound bei diversen Anwendungen
- Praktische Bedieneinheit für Mikrofon, Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- Große, bequeme Ohrmuscheln für dauerhaft hohen Tragekomfort
- komfortables, universell einstellbares Kopfband
- Farbe: schwarz (MHS-001), weiß (MHS-001-GW)

Technische Daten:

Empfindlichkeit:	105 dB \pm 3 dB
Impedanz:	32 Ohm +/- 15%
Lautsprecher:	40 mm
Frequenzbereich:	20 - 20000 Hz
Eingangsleistung:	Max. 100 mW
Verzerrungen:	< 3% bei 1KHz 40mW
Mikrofon:	Omnidirektional
Nettogewicht:	0,2 kg

Systemvoraussetzungen:
Audiogerät mit einem 3,5 mm Klinken-Ausgang

Verpackungsdetails:

EAN Code:	
MHS-001 (schwarz):	8716309079495
MHS-001-GW (weiß):	8716309079501
Zolltarif-Nr.:	8518309590

<u>Stück</u>	
Verpackungsart:	Karton
Bruttogewicht:	0,3 kg
Maße (LxBxH):	210 x 75 x 240 mm

<u>Umkarton</u>	
Inhalt:	20
Bruttogewicht:	7 kg
Maße (LxBxH):	400 x 395 x 400 mm

Lieferumfang:

Stereo Headset MHS-001 / -GW
Benutzerhandbuch

Support:

+49 (0) 241 - 7051 521 00
+49 (0) 2921 - 67 105 19
@ support@gembird.de
www.gembird-support.de

