

Signal-Röhrenlampe T5 - E14 - 16x45 mm



	00100400	00100401	00100402	00100403	00100404	00100405	00100406	00100407
Betriebsspannung DC	6 V DC	12 V DC	24 V DC				24 V DC~30 V DC	30 V DC
Typ. Betriebsstrom	833 mA	416 mA	125 mA	208 mA	416 mA	62,5 mA		166 mA
Typ. Leistungsaufnahme	5 W		3 W	5 W	10 W	15 W	6 W~10 W	5 W
Socketart	E14							

	00100408	00100409	00100410	00100411	00100412	00100413	00100414	00100415
Betriebsspannung DC	30 V DC	36 V DC	42 V DC	48 V DC	60 V DC		110 V DC	110 V DC~140 V DC
Typ. Betriebsstrom	233 mA	140 mA	120 mA	100 mA	83 mA	166 mA	45 mA	
Typ. Leistungsaufnahme	7 W	5 W				10 W	5 W	6 W~10 W
Socketart	E14							

	00100416	00100417	00100419	00100420	00100421	00100422
Betriebsspannung DC	130 V DC	140 V DC	230 V DC	220 V DC~260 V DC		
Typ. Betriebsstrom	38 mA	50 mA	44 mA			
Typ. Leistungsaufnahme	5 W	7 W	10 W	5 W~7 W	6 W~10 W	10 W~15 W
Socketart	E14					

MAßE

