

# RL 16x54mm E12 220/260V 6-10W

## Signal-Röhrenlampe



	<b>00112310</b>
<b>Betriebsspannung DC</b>	220 V DC~260 V DC
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	6 W-10 W
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtfarbe</b>	warmweiß
<b>Socketart</b>	E12
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Ausführung Glas</b>	klar
<b>Höhe</b>	54 mm
<b>Durchmesser</b>	16 mm
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	2000 h