

# RL 16x54mm E14 260V 7W stossfest

Signal-Röhrenlampe, T5



	<b>00112697</b>
<b>Betriebsspannung DC</b>	260 V DC
<b>Typ. Betriebsstrom</b>	30 mA
<b>Typ. Leistungsaufnahme</b>	7 W
<b>Typ. Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtfarbe</b>	warmweiß
<b>Sockelart</b>	E14
<b>Energieeffizienzklasse</b>	E
<b>Ausführung Glas</b>	klar
<b>Höhe</b>	54 mm
<b>Durchmesser</b>	16 mm
<b>Mittlere Lebensdauer</b>	2000 h

## MAßE

