LED-Strip #57030



DEUTSCH


Gewährleistung

Unser Produkt wurde unter strengen Qualitäts-Kontrollen hergestellt. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

Sollten Sie Anlaß zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
Er wird ggfls. die Ersatzlieferung für Sie abwickeln.

Bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Verwendung unseres Produktes erlischt die Gewährleistung.

Installation



Für technischen Rat können Sie uns auch direkt erreichen:

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstr. 61/63
28865 Lilienthal

Tel. 04298-93700
service@mueller-licht.de

Sicherheitshinweise

Bitte lesen diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Bei Weitergabe an Dritte sollte die Gebrauchsanweisung beigelegt werden.

Verwendung

- Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
  Nur für dekorative Zwecke.
- Der LED-Strip ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich vorgesehen.
- Der LED-Strip ist für die Montage an Wand, Boden oder Decke geeignet.
- Der LED-Strip ist für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet.
- Der LED-Strip ist gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit geschützt, IP44.
- Die Fernbedienung vor Nässe schützen!
  IP44 gilt nicht für die Fernbedienung.

Sicherheit

- Der LED-Strip darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter betrieben werden.
- Bei Punktierung durch spitze Gegenstände oder grundsätzliche Beschädigungen, den Strip und speziell die Zuleitungen, nicht mehr verwenden.
- In der Anwendung die Zuleitung bei der Verlegung auf dem Boden vor Beschädigungen schützen.
- Den Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose (220-240 V · 50/60 Hz) anschließen.
- Den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie den LED-Strip reinigen oder montieren.

Sicherheitshinweise

Anwendung

- Nicht aus kurzer Distanz in die leuchtenden LEDs schauen
- Die LEDs nicht im Betrieb mit einer Lupe betrachten
- Den LED-Strip nicht in der Verpackung oder aufgerollt betreiben
- Den LED-Strip nicht abgedeckt betreiben
- Den LED-Strip nicht mit anderen Strips oder Geräten verbinden

Batterie

- Die Batterie niemals wieder aufladen! Explosionsgefahr!
- Die Batterie von Kindern fernhalten
- Die Batterie nicht ins Feuer werfen oder demontieren
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Batteriefach entfernen
- Die Batterie nicht extremen Bedingungen aussetzen (z.B. Heizung, Sonnenschein).
- Bei Auslaufen der Batterie, Kontakt der Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden
- Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen
- Die Batterie nur durch den selben oder gleichwertigen Batterietyp ersetzen!
- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde.
- Die Batterie bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen.

Lieferumfang



1. **LED-Strip**
2. **Fernbedienung mit Batterie (1xCR2025 · 3 V)**
3. **Steuereinheit mit IR-Empfänger (Repeater)**
4. **Montagematerial**
5. **Netzadapter mit Leitung**

Montage



IP44. Strip nicht teilbar!

Der Biegeradius des Produktes beträgt 20 mm.

1. Den LED-Strip abwickeln und unverdreht auslegen
2. Die Steuereinheit mit dem Strip verbinden (Kontaktierung beachten)
3. Die Steuereinheit mit dem Netzadapter verbinden
4. Den Netzadapter in die Steckdose stecken
5. Die Kontaktschutzfolie im Batteriefach der Fernbedienung entfernen
6. Den LED-Strip mittels Fernbedienung starten und steuern
7. *Hinweis:* Empfänger der Infrarotsignale ist die Steuereinheit. Die Fernbedienung muß eine direkte, hindernisfreie Verbindung aufbauen können. Maximale Reichweite 5-7 Meter.

Batteriewechsel

Das Batteriefach an der Seite der Fernbedienung durch Zusammendrücken des Spannriegels und gleichzeitiges heraus ziehen entnehmen.

Bitte immer eine baugleiche Batterie des Typs CR2025 · 3 V verwenden.

Bitte auf korrekte Polung beim Einsetzen der Batterie achten.

Die Seite des Pluspols (+) ist auf der Batteriehalterung gekennzeichnet.

Technische Daten

Modell 57030
27 W · 12 V DC · 2 A · RGB

Schutzklasse II · IP44

Fernbedienung IP20

Netzteil:	XY-1202000-EO
Eingang:	100-240V, 0,6A, 50/60Hz
Ausgang:	12 V · 2 A
Schutzklasse:	II


Batterie (Fernbedienung)
1x CR2025 · 3V

EMC CE





Bei Bedarf können Sie die CE-Konformitätserklärung gerne unter **service@mueller-licht.de** anfordern**.**



* in den dynamischen Farbmodi dienen die Helligkeits-Tasten zur Regelung der Geschwindigkeit in 32 Stufen

Entsorgung

LED-Altgeräte und Batterien dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt werden. Bitte führen Sie beides einer geordneten Entsorgung zu.

Ihren lokalen Entsorger finden Sie unter **www.lightcycle.de**

Entsorgen Sie die Verpackung bitte sortenrein.

BEDIENUNGSANLEITUNG RGB STRIP
MANUAL RGB STRIP

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstr. 61/63
D-28865 Lilienthal

Tel. +49 (0) 4298-93700
service@mueller-licht.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers • Irrtum und Änderung vorbehalten
Full or partial reproduction subject to prior written approval • Errors and changes are excepted
57030_LED-Strip_RGB_IP44_MANUAL_004.pdf