

LUMEO[®] ECO Mobil – Schnur-Zwischendimmer für LED-Leuchten, Zuleitung und angeschlossenem Schutzkontakt-Zwischenstecker, T21.09, 7 – 110 W/VA, weiß

Mobile Schnurdimmer für den flexiblen Einsatz. Sie sind universell einsetzbar, sofort einsatzbereit und bieten für jeden Einsatzbereich die passende Lösung

Technische Daten

- 7 - 110 W/VA
- 230 V~, 50 Hz
- **für dimmbare**
 - **LED-Leuchten**
 - **NV-Halogenleuchten mit magnetischem Trafo**
 - **Glühlampen**
 - **HV-Halogenlampen**
- Phasenanschnittsteuerung
- Ein- und Ausschalten über Schiebeschalter
- Helligkeit über Stellwalze stufenlos einstellbar
- Ca. 1,8 m Anschlussleitung und fest angeschlossenem Schutzkontakt-Zwischenstecker
- Mit integrierter Feinsicherung M 1 A, 250 V
- Komplettgerät – Plug & Play
- Schutzkontakt-Zwischenstecker mit Kinderschutz
- **Grundwerterhöhung:** sollten z.B. LED-Leuchten flackern, kann die Grundwerterhöhung auf der Geräte-Rückseite mit Hilfe eines Schraubendrehers ausgeglichen werden. Hierzu sollte der Schiebeschalter des Schnurdimmers auf minimale Helligkeit eingestellt sein. (siehe Anleitung)

Abmaße Schnurdimmer: 105 x 45 x 25 mm (L x B x H)

Abmaße Zwischenstecker: 42 x 64 x 80 mm (L x B x H)

EAN: 4012096003816

VPE: 10

Artikelnr.: 2160x0900



Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 04/2013

LUMEO[®]
ECO MOBIL