

## Technisches DATENBLATT FELGENFOLIE

### Produktbeschreibung

FELGENFOLIE ist eine wieder abziehbare, sprühbare Folie zur Beschichtung von Felgen.

### Produkteigenschaften

- TÜV-geprüft
- Wieder abziehbar
- Schützt & beschichtet
- Haftet auf Alu- und Stahlfelgen
- UV- und witterungsbeständig
- Waschanlagenfest
- Geeignet für Hochdruckreiniger
- Frei von Silikon, Schwefel und Chlor
- Langlebig
- Repariert und erneuert
- Abriebstark
- Verleiht Grip
- Wird nicht spröde oder brüchig
- Nach Trocknung dauerelastisch und geruchsneutral

### Einsatzbereiche

- KFZ-Bereich

### Anwendungsinformation

Bitte reinigen Sie die Oberfläche, sodass diese trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen ist. Hierzu empfehlen wir den mibenco® VORREINIGER. Alle Teile, die nicht beschichtet werden sollen, sorgfältig abkleben – Fächerschablone anbringen. Vor dem Sprühen Dose ca. 30 Sekunden kräftig schütteln. Die Sprühkugeln müssen deutlich zu hören sein. Wir empfehlen die Felgen im abmontierten Zustand zu besprühen – Reifen muss nicht von der Felge abmontiert werden. 1 Dose FELGENFOLIE reicht für eine Felge bis 17 Zoll. Die FELGENFOLIE im Abstand von ca. 15-20 cm im Kreuzgang gleichmäßig aufsprühen. Um die FELGENFOLIE einfach wieder abziehen zu können, empfehlen wir ca. 4-6 Schichtgänge. Jede Schicht mindestens 8-10 Minuten ablüften lassen. Nach dem letzten Sprühgang die Fächerschablone direkt entfernen. Die optimale Verarbeitungstemperatur beträgt 21-23 °C.

### Hinweise zur FELGENFOLIE

- Beschädigungen in der FELGENFOLIE können durch Übersprühen ausgebessert werden
- Fächerschablone kann mehrmals verwendet werden
- Die Reinigung in der Waschanlage oder mit einem Hochdruckreiniger ist 2 Wochen nach der Anwendung möglich

## Details zur FELGENFOLIE

FELGENFOLIE ist beständig gegen Säuren, Salze, Öle sowie basische Stoffe uvm.  
Alle Angaben sind Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen; ohne Rechtsverbindlichkeit.  
Vorversuche erforderlich.

## Technische Produktinformationen

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| • Schichtdicke            | ca. 20 µm/Sprühgang                     |
| • Staubtrocken bei 20 °C  | nach ca. 8-10 Minuten                   |
| • Griffest                | nach ca. 1 Stunde, je nach Schichtdicke |
| • Montagefest             | nach ca. 12 Stunden                     |
| • Temperaturbeständigkeit | - 40 °C - + 95 °C                       |
| • Ozonstabilität          | ja                                      |
| • Dichte                  | 0,89 g/ml                               |
| • Dehnbarkeit             | max. 500 %                              |

## Ergiebigkeit

Ca. 0,5 m<sup>2</sup> bei einer Trockenschichtdicke von ca. 120 µm pro Dose, abhängig von der Oberflächenstruktur bzw. dem Overspray (Sprühverlust).

## Farbtöne

Siehe Preisliste

## Gebinde

400 ml

## Lagerung und Haltbarkeit

- Lagerfähigkeit bei + 20 °C: ungeöffnet 2 Jahre
- Die geöffnete Dose innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen
- Trocken lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen

## Erläuterung

Die vorangegangenen Informationen berufen sich auf den Erstellungszeitpunkt dieses Datenblattes. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind Empfehlungen, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Die anwendungstechnischen Informationen gelten jedoch als unverbindlich und ohne Gewähr und befreien den Käufer nicht von eigenen Vorversuchen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Die mibenco<sup>®</sup> gmbh wird somit von der Haftung befreit. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

---

## Kontakt

mibenco® gmbh  
Am Sportplatz 5  
63791 Karlstein am Main  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0)6188 9575-20  
Fax: +49 (0)6188 9575-40  
Mail: [info@mibenco.com](mailto:info@mibenco.com)  
Web: [www.mibenco.com](http://www.mibenco.com)  
Shop: [www.mibencoshop.com](http://www.mibencoshop.com)