DIN 2181 • Metrisch fein | DIN 2181 • Metric fine

Mf

HSS



Technische Information

HSS = Hochleistungsschnell-Stahl
Kurze Ausführung für Durchgangs- und Sacklöcher.
DIN 2181 • Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13, Toleranz 6H

Anwendung

Für Hand- und Maschinengebrauch.

Technical Information

HSS = High-speed-steel
Short version for through and blind holes.
DIN 2181 • For metric ISO-thread DIN 13, tolerance 6H

Application

For manual and machine use.

Mf	mm	mm	mm	mm	CODE
Mf 6	0,75	5,25	14	50	20101
Mf 8	0,75	7,25	19	50	20102
Mf 8	1,00	7,00	22	56	20103
Mf 10	1,00	9,00	20	63	20104
Mf 12	1,00	11,00	22	70	20105
Mf 12	1,50	10,50	22	70	20106
Mf 14	1,25	12,75	22	70	20107
Mf 14	1,50	12,50	22	70	20108
Mf 16	1,50	14,50	22	70	20109
Mf 18	1,50	16,50	22	80	20110
Mf 20	1,50	18,50	22	80	20111
Mf 22	1,50	20,50	22	80	20112
Mf 24	1,50	22,50	22	90	20113