

Produktdatenblatt

619 060 3

PEW 9

Die leichte, kompakte

- Optimiertes Zangensortiment für Installationsprofis
- Hohe Crimpkraft durch effiziente Hebelübersetzung
- Garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen
- Zwangsvollendung des Crimpvorganges für ein zuverlässiges Crimpergebnis (mit Notentriegelung)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
- Kompakte, leichte Bauweise



Allgemein

Artikelnummer	619 060 3
EAN	4049002026089
Gewicht	540 g
Abmessung	215 mm
Verpackungsmaße	250 x 108 x 43 mm

Technische Daten

Ausführung	brüniert
Griffe	2K-Griffe
Anwendungsbereich	isolierte Verbinder
Kapazität	0,5 – 1,0 mm ² / 1,5 – 2,5 mm ² / 4,0 – 6,0 mm ²

Klassifikation

eCl@ss 10.1	ACD215012
ETIM 7.0	EC000168
proficl@ss 7.0	AAA946c003

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildung kann abweichen.