


Produkttitel	Rohrmotor Standard Mini 10 Nm	Artikelnummer	10508
für ...	Achtkantwellen Ø 40 mm	Produktprogramm	Rollladenantriebe

Produktfoto	Lieferumfang																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Menge</th> <th>Einheit</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Stück</td> <td>Rohrmotor mit 2 m Kabel</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Stück</td> <td>Adapter-Set</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Stück</td> <td>Wandlager-Set</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Stück</td> <td>Einstellwerkzeug</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Stück</td> <td>Montageanleitung</td> </tr> </tbody> </table>	Menge	Einheit		1	Stück	Rohrmotor mit 2 m Kabel	1	Stück	Adapter-Set	1	Stück	Wandlager-Set	1	Stück	Einstellwerkzeug	1	Stück	Montageanleitung												
Menge	Einheit																														
1	Stück	Rohrmotor mit 2 m Kabel																													
1	Stück	Adapter-Set																													
1	Stück	Wandlager-Set																													
1	Stück	Einstellwerkzeug																													
1	Stück	Montageanleitung																													
Technische Daten	Anwendungsbereich																														
<table border="1"> <tr> <td>Versorgungsspannung</td> <td>230 V / 50 Hz</td> </tr> <tr> <td>Nennleistung</td> <td>121 Watt</td> </tr> <tr> <td>Stromaufnahme</td> <td>0,53 A</td> </tr> <tr> <td>Drehmoment</td> <td>10Nm</td> </tr> <tr> <td>Max. Zugkraft</td> <td>25,0 Kg</td> </tr> <tr> <td>Drehzahl</td> <td>17rpm</td> </tr> <tr> <td>Max. Einschaltdauer</td> <td>4 Minuten</td> </tr> <tr> <td>Zuleitungskabel</td> <td>2 m</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td>IP 44</td> </tr> <tr> <td>Rollladenwelle</td> <td>Ø 40 mm</td> </tr> <tr> <td>Endpunkteinstellung</td> <td>Mechanisch</td> </tr> <tr> <td>Max. Einbaulänge</td> <td>500 mm</td> </tr> </table>	Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz	Nennleistung	121 Watt	Stromaufnahme	0,53 A	Drehmoment	10Nm	Max. Zugkraft	25,0 Kg	Drehzahl	17rpm	Max. Einschaltdauer	4 Minuten	Zuleitungskabel	2 m	Schutzklasse	IP 44	Rollladenwelle	Ø 40 mm	Endpunkteinstellung	Mechanisch	Max. Einbaulänge	500 mm	<table border="1"> <tr> <td>Rollladensystem</td> <td>Mini</td> </tr> <tr> <td>Max. Fläche bei Kunststoffrollladen</td> <td>6,0 m²</td> </tr> <tr> <td>Max. Fläche bei Aluminiumrollladen</td> <td>4,2 m²</td> </tr> </table> <p>Die Leistung des Antriebs kann von verschiedenen Faktoren, wie z.B. spezifische örtliche Baugegebenheiten, beeinflusst werden.</p> <p>Aus den obigen Angaben lassen sich keinerlei Ansprüche ableiten, da diese im Einzelfall abweichen können.</p>	Rollladensystem	Mini	Max. Fläche bei Kunststoffrollladen	6,0 m ²	Max. Fläche bei Aluminiumrollladen	4,2 m ²
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz																														
Nennleistung	121 Watt																														
Stromaufnahme	0,53 A																														
Drehmoment	10Nm																														
Max. Zugkraft	25,0 Kg																														
Drehzahl	17rpm																														
Max. Einschaltdauer	4 Minuten																														
Zuleitungskabel	2 m																														
Schutzklasse	IP 44																														
Rollladenwelle	Ø 40 mm																														
Endpunkteinstellung	Mechanisch																														
Max. Einbaulänge	500 mm																														
Rollladensystem	Mini																														
Max. Fläche bei Kunststoffrollladen	6,0 m ²																														
Max. Fläche bei Aluminiumrollladen	4,2 m ²																														
Produktvorteile / Produktnutzen	Montagehinweise																														



Produktdatenblatt

Stand: 20.03.2013
Seite 2 von 4

Produkttitel	Rohrmotor Standard Mini 10 Nm	Artikelnummer	10508
für ...	Achtkantwellen Ø 40 mm	Produktprogramm	Rollladenantriebe

<ul style="list-style-type: none"> - Für leichte Rollläden - Montagefertig mit Adapter-Set und Wandlager - TÜV geprüft, CE konform - 3 Jahre Garantie - Mechanische Endpunkteinstellung - Laufruhiger, wartungsfreier Motor - Thermischer Überlastungsschutz - Umfangreiche und bedienerte Montage- und Bedienungsanleitung - Verschleißarm, ideal fürs Eigenheim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bestehenden mechanischen Gurtantrieb entfernen. 2. Achtkantwelle ausbauen und eventuell kürzen. 3. Wandlager für den Rollladenmotor positionieren und befestigen. 4. Antriebseinheit in das Wandlager einsetzen. 5. Elektroanschluss, nur an ein geeignetes Steuerungsgerät (Schalter, Zeitschaltuhr). Achtung, Elektroarbeiten bitte ausschließlich vom autorisierten Fachpersonal ausführen lassen! 6. Mechanische Einstellung der Endpunkte und Inbetriebnahme.
--	---

Verpackungsbeschreibung		Logistische Informationen																					
<table border="1"> <tr><td>Verpackungsart</td><td>Faltkarton</td></tr> <tr><td>Bedruckung</td><td>4 farbig</td></tr> <tr><td>Verpackungshöhe (mm)</td><td>580</td></tr> <tr><td>Verpackungsbreite (mm)</td><td>105</td></tr> <tr><td>Verpackungstiefe (mm)</td><td>75</td></tr> <tr><td>Sprachen</td><td>Deutsch</td></tr> </table>	Verpackungsart	Faltkarton	Bedruckung	4 farbig	Verpackungshöhe (mm)	580	Verpackungsbreite (mm)	105	Verpackungstiefe (mm)	75	Sprachen	Deutsch	<table border="1"> <tr><td>Kartonmenge</td><td>9</td></tr> <tr><td>Palettenmenge EK</td><td>-</td></tr> <tr><td>Palettenmenge VT</td><td>150</td></tr> <tr><td>VK-Einheit (kg)</td><td>1,80</td></tr> </table>			Kartonmenge	9	Palettenmenge EK	-	Palettenmenge VT	150	VK-Einheit (kg)	1,80
Verpackungsart	Faltkarton																						
Bedruckung	4 farbig																						
Verpackungshöhe (mm)	580																						
Verpackungsbreite (mm)	105																						
Verpackungstiefe (mm)	75																						
Sprachen	Deutsch																						
Kartonmenge	9																						
Palettenmenge EK	-																						
Palettenmenge VT	150																						
VK-Einheit (kg)	1,80																						
Fertigungsanweisung		Qualitätsprüfung																					

Produkttitel	Rohrmotor Standard Mini 10 Nm	Artikelnummer	10508
für ...	Achtkantwellen Ø 40 mm	Produktprogramm	Rollladerantriebe

Prüfungsaufgaben für den Wareneingang:

- Prüfung der Rohware auf äußere Beschaffenheit von Verpackung, Motor, Anleitung
- Technische Angaben + Funktion
 - Vollständigkeit Zubehör
 - Qualität + Druckbild der Verpackung und Anleitung

Prüfung der SB – Ware

- Stichproben nach Inhalt gemäß Stückliste

Referenzmuster in WE zu:

- Motor
- Zubehör
- Verpackung
- Montageanleitung

Fertigungsfoto



Packshot



Stückliste



Produktdatenblatt

Stand: 20.03.2013
Seite 4 von 4

Produkttitel	Rohrmotor Standard Mini 10 Nm	Artikelnummer	10508
für ...	Achtkantwellen Ø 40 mm	Produktprogramm	Rollladenantriebe

Pos.	Art.-Nr.	Menge	Einheit	Bezeichnung	Größe (mm)	Farbe	Material	Abbildung
1	EM110	1	Stück	Rohrmotor Mini 10 Nm	500	Gelb	Elektrogerät	s.o.
2	KA027	1	Stück	Papiereinlage	-	Grau	Papier	ohne
3	MA015	1	Stück	Montageanleitung	297x210x2	1-farbig	Papier	s.o.
5	V0110	1	Stück	Faltkarton für 20110	580x105x75	4-farbig	Wellpappe	s.o.
6	_FKE	1	Stück	Fertigungseinzelkosten	-	-	-	ohne
7	M0045	1	Stück	Wandlager (lose 20305)	-	-	-	ohne