

Artikelnummer : 228412

DASAR FLAT LED 230V Bodeneinbaustrahler, rund, 4,3W LED, warmweiss, Edelstahlblende



| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Leuchtmittel | Power LED 4,3W |
| Leuchtmittel im Lieferumfang | ja |
| Einbautiefe | 5,7 cm |
| Höhe | 5,80 cm |
| Durchmesser | 8,00 cm |
| Spannung | 230 Volt |
| maximale Leistung | 4,3 Watt |
| Schutzart | IP 67 |
| Material | Blende aus Edelstahl 304 |
| mittlere Lebensdauer | 30000 Stunden |
| Gewicht | 0,440 kg |
| Lichttemperatur | 3000 Kelvin |
| Lichtstrom | 330 lm |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Farbe | Edelstahl gebürstet |
| Montageart | Bodeneinbau |

Inklusive 150 cm Zuleitung und Einbautopf

Energielabel in Ihrer Sprache finden Sie im Servicebereich Unterpunkt Download

Technische Änderungen vorbehalten