

Crimpkontakt - RC-12P2000 - 1597862

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,14 mm²...0,56 mm²

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356218184

Technische Daten

Allgemein

Kontaktausführung	gedreht
Kontaktdurchmesser	1 mm
Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss
Steckzyklen mechanisch	50
Litzenquerschnitt min.	0,14 mm ²
Litzenquerschnitt max.	0,56 mm ²

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260708
eCl@ss 7.0	27440312
eCl@ss 8.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
-------------	----------

Crimpkontakt - RC-12P2000 - 1597862

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404


Zubehör

RC-Z2514 - 1614590



Zeichnungen

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2014 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>