

Testboy Profi III LED

Zweipoliger Spannungsprüfer mit FI-Test

Der neue Testboy Profi III LED ist die konsequente Weiterentwicklung unseres beliebten Testboy Profi LED Plus. Er überzeugt durch sein anwenderfreundliches Handling, die robuste, sichere Bauform und erfüllt alle Anforderungen, die eine Fachkraft an moderne Spannungsprüfer stellt. Dank der höchsten Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V eignet er sich auch für Messungen an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Photovoltaikanlagen.

Ihre Vorteile

- | höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V
- | praktische Einhandbedienung
- | robuste, sichere Bauform
- | Prüfungen ohne Fingerkontakt
- | Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie



SPEZIFIKATIONEN

	Testboy Profi III LED
Anzeige	optisch, LEDs
Messbereichswahl	automatisch
Spannungsbereich	6–1000 V AC 6–1400 V DC
Überspannungskategorie	CAT IV 1000 V
Durchgangsprüfung	0–200 kΩ optisch/akustisch
Frequenzbereich	0 Hz bis 500 Hz
Phasenanzeige	> 100 V AC
einpolige Phasenprüfung	ja
zweipolige Drehfeldprüfung	ja
FI-/RCD-Prüftest	30 mA bei 230 V AC mittels zwei Tasten
Diodentest	ja
Polarität	ja (+, - LED)
PELV-Anzeige	optisch, akustisch und vibrierend
Messstellenbeleuchtung	weiße LED
Auto-Power-Off	ja
4-mm-Prüfspitzenadapter	abschraubbar
Schutzart	IP 65
Norm	DIN EN 61243-3:2015
Abmessungen	300 x 75 x 20 mm
Gewicht	270 g
Spannungsversorgung	2 x 1,5 V AAA (Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie möglich)
Farbe	rot/schwarz
Lieferumfang	inkl. Batterien
Zubehör (optional)	Bereitschaftstasche

