

D A T E N B L A T T

für

Zwillingsleitung LiYz – NYFAZ
2x2,50 mm²
in Anlehnung an VDE 0281-5

LEITERAUFBAU	: 50 Drähte Ø 0,25 mm nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5
LEITERDURCHMESSER	: max. 2,4 mm nach EN 60228 (VDE 0295)
LEITERMATERIAL	: Elektrolytkupfer OF1 / ETP-1 nach DIN EN 13602
LEITEROBERFLÄCHE	: blank
KUPFERZAHL	: 48 kg/km
ISOLIERUNG	: Kunststoffhülle aus Weich-PVC YM1 / YM2 nach VDE 0207-5
SHOREHÄRTE	: Shore A 80±3
DURCHMESSER DER ISOLIERUNG	: 3,3 + 0,3 mm zwei Adern mittels Steg verbunden
ABMESSUNGEN	: ca. 3,4 x 7,3 mm ±0,2mm
ADERFARBEN	: z. B. rot-schwarz (2-fbg.) oder schwarz-schwarz (1-fbg.mit Riffelung)
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT	: bewegt von -5 bis +80 Grad Celsius unbewegt von -40 bis +80 Grad Celsius
BETRIEBSSPANNUNG	: max. 300 Volt
PRÜFSPANNUNG	: max. 2000 Volt
LEITERWIDERSTAND	: max. 7,98 mΩ/m bei 20°C nach EN 60228 (VDE 0295)
ISOLATIONSWIDERSTAND	: >10 ¹⁴ Ω x cm bei 20°C nach VDE 207
BIEGERADIUS	: ca. 8 x Kabeldurchmesser
FLAMMWIDRIGKEIT	Selbstverlöschend, flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2
GEWICHT	: ca. 66 kg/km
KONFORMITÄT	: REACH- und RoHS-konform

Hausanschrift:

Lehenwiesenweg 1-5
D-91781 Weißenburg
Ust-IdNr.: DE 132803669
Steuer-Nr.: 161 / 56209

Telefon: +49 (0)9141 85099-0

Telefax: +49 (0)9141 85099-25

e-Mail: info@gutmann-kabel.de

Internet: www.gutmann-kabel.de

Banken:

Sparkasse Mittelfranken Süd (BLZ 76450000) 30651

Hypo Vereinsbank Weißenburg (BLZ 76520071) 2753430

Postbank Nürnberg (BLZ 76010085) 73977-858

