

## TV-Wandhalterung

00132032 WAB646 TV-Wandhalterung, VESA 200x200, tilt



### Highlightstext:

- zur Installation von Flachbildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 25 bis 117 cm (10" bis 46")
- für alle Bildschirme bis VESA 200x200
- inklusive Wasserwaage für eine passgenaue Installation
- neigbare Ausführung, um bis zu +15/-15° neigbar

### Verbraucherhinweis:

Für Fernseher der Serie Sony W6/W7/W8xx benötigen Sie zusätzlich das Schraubenset 00118637.

### Technische Eigenschaften:

- Bohrschablone: Nein
- Anzahl Gelenke: 0
- Ausführung: TV
- Lochmaß Befestigung: bis M8
- Material: Stahlblech
- Max. Traglast: 30 kg
- Neigung +/-: 15 / 15 °
- Rotation: 0 °
- Schwenkbereich: 0 °
- Schwingungsdämpfer: Nein
- Wandabstand min./max.: 6,85/6,85 cm
- Wasserwaage: Ja
- Außenmaß Breite: 25 cm
- Außenmaß Höhe: 22 cm
- Befestigungsplatte Breite: 10 cm
- Befestigungsplatte Länge: 25 cm
- Bildschirmgröße: 102 cm (40"), 104 cm (41"), 107 cm (42"), 109 cm (43"), 112 cm (44"), 114 cm (45"), 117 cm (46"), 119 cm (47"), 125 cm (49"), 133 cm (53"), 136 cm (54"), 138,1 cm (55"), 143 cm (57"), 148 cm (59"), 151 cm (60"), 156 cm (62"), 158 cm (63"), 161 cm (64"), 166 cm (66"), 171 cm (68"), 174 cm (69"), 176 cm (70"), 180 cm (72"), 184 cm (74"), 186 cm (75"), 189 cm (76"), 191 cm (77"), 194 cm (78"), 197 cm (79"), 199 cm (80")
- Größe: M
- VESA (von-bis): 50x50 - 200x200
- VESA Standard: 100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 50 x 50, 75 x 100, 75 x 75 mm
- Farbe: Schwarz
- Farbton: Schwarz
- Produktbereich: HiFi, TV & Heimkino
- Empfohlene Bildschirmgröße: 25 - 117 cm (10" – 46")
- Empfohlene Bildschirmgröße max.: 117 cm (46")
- Empfohlene Bildschirmgröße min.: 25 cm (10")
- Kabelmanager: Nein
- Variante: Neigbar


### Lieferumfang:

- 1 WAB646 TV-Wandhalterung
- Montagematerial
- 1 Wasserwaage
- 1 Montageanleitung

## TV-Wandhalterung

00132032 WAB646 TV-Wandhalterung, VESA 200x200, tilt

- 1 WAB646 TV-Wandhalterung
- Montagematerial
- 1 Wasserwaage
- 1 Montageanleitung

 4 047443 197955	Marke	Art.Nr.	VE	MB
	<b>THOMSON</b>	00132032	10	1