

Artikelnummer : 155673

ACCANTO LEDspot Wandleuchte, weiss, E27, LED 3000K, max. 24W



Energiesparlampe E27 max. 24W & 1W PowerLED (inkl. Fassungsring)	
Fassung	E27
Leuchtmittel im Lieferumfang	nein
Schwenkbereich	180 °
Breite	26,00 cm
Höhe	27,50 cm
Tiefe	13,50 cm
Spannung	230 Volt
maximale Leistung	25 Watt
Material	Stahl / Textil / Polystyrol
mittlere Lebensdauer	30000 Stunden
Gewicht	1,473 kg
Lichttemperatur	3000 Kelvin
Lichtstrom	95 lm
Energieeffizienzklasse	A++
Farbe	Weiss
Montageart	Wandaufbau

Die Lichtquellen sind mittels eingebautem Schalter getrennt schaltbar. Inklusive eingebautem LED Treiber

Maximale Abmessungen Energiesparleuchtmittel (Ø / L): 6,6 / 17,3 cm

Energielabel in Ihrer Sprache finden Sie im Servicebereich Unterpunkt Download

Technische Änderungen vorbehalten