

UNOLD® Fan + Heat

HEIZLÜFTER Rotare

- 4 Stufen-Schalter für Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft
- Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 75° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- Sehr leise
- Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- Sehr leicht
- Überhitzungsschutz
- Schutzklasse II

Technische Angaben

Leistung: 1.000/2.000 W, 230 V~, 50 Hz

Gewicht: ca. 1.700 g

Kabel: ca. 150 cm

Maße (LxB/TxH): 19,5 x 12,6 x 32,6 cm

Material: Kunststoff

Farbe: Silber/Schwarz

Zubehör: Bedienungsanleitung

Bestell-Nr.: 86116

EAN-Code: 4011689861161

ECK €/Stk. Ohne MwSt.:

VPE: 4 PAL

EAN VPE: 4011689841163



4 Stufen Schalter

75° oszillierend zur besseren
Luftverteilung

Kipp-Schutz/Auto off



Praktischer Tragegriff im Gehäuse

Oszillation separat
zuschaltbar