

- Keramik-Heizlüfter mit Sicherheit im Bad
- PTC-Keramik Heizlüfter – IP 21 - Feuchtraumgeeignet
- 4 Stufen-Schalter für Ventilation, Aus, Warmluft, Heißluft
- Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 75° oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- Kipp-Schutz/Auto off = Sicherheitsabschaltung
- Sehr leise
- Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- Schutzklasse IP 21 - Tropfwassergeschützt
- Sehr leicht
- Überhitzungsschutz

Technische Angaben

Leistung: 1.300/2.000 Watt, 220-240 V~, 50 Hz

Gewicht: ca. 1,78 kg

Kabel: ca. 180 cm

Maße (LxB/TxH): 22,2 x 17,7 x 34,7 cm

Material: Kunststoff

Farbe: Weiß

Zubehör: Bedienungsanleitung

Bestell-Nr.: 86440

EAN-Code: 4011689864407

ECK €/Stk. Ohne MwSt.:

VPE: 4 PAL

EAN VPE: 4011689 844409



4 Stufen LED-Schalter

75° oszillierend zur besseren
Luftverteilung

Kipp-Schutz/Auto off



Praktischer Tragegriff im Gehäuse

Oszillation separat
zuschaltbar



Gefahrlos heizen im Bad

Keramik-Heizlüfter mit Schwung

Mit Schwung kommt der Keramik-Heizlüfter Bad von UNOLD® daher, denn zur besseren Luftverteilung dreht er sich oszillierend um 75 Grad. So kommt mit jedem Schwung warme Luft in alle Ecken. Das Zwei-Stufen-Keramik-Heizelement gibt entweder 1.200 oder 2.000 Watt Heizleistung per Gebläse ab. Der Heizlüfter schaltet sich automatisch ab, sollte er einmal umfallen. Die Gerätetemperatur wird stufenlos durch einen Thermostat kontrolliert. Der Vier-Stufen-LED-Schalter informiert über den Status des Gerätes. Getragen wird das Fliegengewicht am integrierten Tragegriff. Hören wird man allerdings wenig, wenn der Keramik-Heizlüfter im Bad arbeitet: er ist besonders leise.