

KERAMIK-HEIZLÜFTER Bad

Keramik-Heizlüfter mit "Schwung" fürs Bad

- Leistung: 1.200/2.000 Watt, 220-240V~, 50Hz
- PTC-Keramik Heizlüfter - IP 21
- 1** ▪ 4 Stufen LED-Schalter für Ventilation, Aus, Warmluft, Ventilation, Aus, Warmluft, Heizluft
- Thermostat mit stufenloser Temperaturregelung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 2** ▪ 75° Oszillierend zur besseren Luftverteilung im Raum
- 3** ▪ Kipp-Schutz/ Auto off = Sicherheitsabschaltung
- Sehr leise
- 4** ▪ Praktischer Tragegriff im Gehäuse
- Schutzklasse IP21
- 5** ▪ An-/Ausschalter
- Sehr leicht
- Überhitzungsschutz
- 2 Jahre Garantie
- Zubehör: Bedienungsanleitung
- Maße BxTxH: 22,2 x 17,7 x 34,7 cm
- Farbe: Schwarz
- Kabellänge: 180 cm



Bestell-Nr.: 86445

UVP:
ECK

EAN: 40 11689 864452

VE: 4 **PE:**

EAN VE 40 11689 844454



Weitere Angaben

Gerätemaße LxB/Tx H	22,2 x 17,7 x 34,7	cm
Gerätgewicht	1,95 kg	
Material	Kunststoff	
Bedienungsanleitung	D/GB/F/NL/ES/I/PL/CZ	
Verkaufsverp. LxBxH	25,4 x 20,4 x 38,2	cm
Verkaufsverpackung	kg	
Verpackungssprachen	D/GB/F/I/NL/E/PL/CZ	
Verkaufsverpackung Art	Kartonage	
Verkaufsverpackung	kg Kunst kg Papier	
VE-Einheit LxBxH	52,6 x 42,8 x 39,8	cm
VE-Einheit netto	kg VE-brutto	kg
Palette Stück		
Palette Verkaufseinheit (VE)		
Palette Lage		
Palette Lage Stück		
Palette Lage Verkaufs. (VE)		
Palette Gewicht (ohne Holz) kg		
Palettenmaße cm	80 x 120 x 200	

Prüfzeichen:

CE	ja
RoHS	ja
GS:	ja
EMC	ja
LVD	ja

Container Einheit 20'	500	Stück
Container Einheit 40'	1.078	Stück
Container Einheit 40'HC	1.224	Stück
Zolltarif Nummer		

99429

UVP: Unverbindliche Preisempfehlung inkl. ges. MwSt.

ECK: Einkaufspreis zzgl. ges. MwSt.

Anderung und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten. © UNOLD AG