


**QUALITY** ★★★

## Speaker Wire 15

**Lautsprecherkabel flexibel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>**

Hochwertiges Stereo-Lautsprecherkabel. Geeignet ist das Lautsprecherkabel für Verstärkerleistung bis ca. 110 Watt Leistung pro Verstärker-Kanal. Der Außenmantel dieses Oehlbach-Kabels besteht aus einem strapazierfähigen und sehr flexiblen Kunststoffgemisch. Gleichzeitig baut sich der Innenleiter aus einer Vielzahl von Einzellitzen auf, die wiederum bündelweise miteinander verdreht ein Kabel ergeben, welches sich äußerst gut und flexibel verlegen lässt.

### Features

- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ einzeln verseilte Litzenbündel
- ✓ Stereo-Lautsprecherkabel
- ✓ empfohlen bis 110 Watt
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ Made in Switzerland



### Technische Daten

Kabelquerschnitt	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Kabel-Geometrie	flach
Kabelabmessungen	8,5 mm x 3,0 mm

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Speaker Wire 15	1006	1 m	glasklar
Speaker Wire 15	1040	1 m	glasklar
Speaker Wire 15	1054	2000 m	glasklar
Speaker Wire 15	1067	1 m	schwarz
Speaker Wire 15	101067	1 m	schwarz
Speaker Wire 15	1047	1 m	weiß
Speaker Wire 15	101047	1 m	weiß

 **110 W**

**IN** 
**OUT**   
 AV-RECEIVER | AMPLIFIER