

Codierung der Bestellbezeichnung

Serie	Verpackung	Nennspannung	Kapazität	Rastermaß	Toleranz
R41	#	#	#	#	#
Polypropylen-Kondensatoren, metallisiert	B : Bulk	ML : 300 Vac	410 : 1,0 nF 422 : 2,2 nF 433 : 3,3 nF 447 : 4,7 nF 510 : 10 nF 610 : 100 nF	M : RM 10,0 R : RM 15,0 T : RM 22,5	M : ± 20%

