

Codierung der Bestellbezeichnung

| Serie | Verpackung | Nennspannung | Kapazität | Rastermaß | Toleranz |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---|------------|-----------|
| R82 | # | # | # | # | # |
| Polyester-Kondensatoren, metallisiert | B : Bulk A : Ammopack | BV : 63 V CA : 100 V | 410 : 1,0 nF 422 : 2,2 nF 433 : 3,3 nF 447 : 4,7 nF 468 : 6,8 nF 510 : 10 nF 522 : 22 nF 533 : 33 nF 547 : 47 nF 568 : 68 nF 610 : 100 nF 615 : 150 nF 622 : 220 nF 633 : 330 nF 647 : 470 nF 668 : 680 nF 710 : 1,0 µF | I : RM 5,0 | K : ± 10% |