

Codierung der Bestellbezeichnung

| Serie | Verpackung | Nennspannung | Kapazität | Rastermaß | Toleranz |
|--|------------|------------------------------|---|--|------------------------|
| R46 | # | # | # | # | # |
| Polypropylen-Kondensatoren, metallisiert | B : Bulk | MK : 275 Vac ML : 300 Vac | 510 : 10 nF 515 : 15 nF 522 : 22 nF 533 : 33 nF 547 : 47 nF 568 : 68 nF 610 : 100 nF 615 : 150 nF 622 : 220 nF 633 : 330 nF 647 : 470 nF 668 : 680 nF 710 : 1,0 µF 722 : 2,2 µF 733 : 3,3 µF 747 : 4,7 µF 810 : 10 µF | R : RM 15,0 T : RM 22,5 V : RM 27,5 Y : RM 37,5 | K : ± 10% M : ± 20% |