

# KERN TEE 150-1

Designer-Taschenwaage



## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Taschenwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	145 x 80 x 35 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	120 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	100,570 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	67 x 98 x 20 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	60 x 63 x 4 mm

Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	70 x 102 x 22 mm
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	60 x 63 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	1500
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	200 mg
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	100 g (M3)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Tarierbereich:	150 g
Wägebereich [Max]:	150 g
Wägeeinheiten:	g oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	9 mm
Display Ziffernhöhe (klein):	1 cm

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	85 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

## Energieversorgung

Batterie:	2x1.5 V AAA
Batterie-Betriebsdauer:	50 h