

# KERN GAB30K0.2N

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	150000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	1 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen <sup>2</sup> s	
Empfohlenes Justiergewicht:	20 kg (F1); 10 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	600 mg
Reproduzierbarkeit:	200 mg
Tarierbereich:	-30 kg
Wägebereich [Max]:	30 kg
Wä geeinheiten:	kg g
Wä gesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,400 cm
-----------------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen <sup>200</sup> mg (Labor):	
Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen <sup>2</sup> g (Normal):	
Zählaufösung:	150000

## Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wä gen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional - intern
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	40 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	90 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-128
------------------------	---------

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	450 x 375 x 210 mm
Bruttogewicht:	4,300 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	320 x 330 x 125 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	320 x 350 x 125 mm
Libelle:	ja
Material der Wä geplatte:	Edelstahl
Wä ge fläche (BxT):	294 x 225 mm

# KERN GAB30K0.2N

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

