

KERN EMB500-1

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	35 h
Netzteil-Art:	Netzadapter extern

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
Justage auf Aufstellungsort:	961-247

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Schulwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	265 x 200 x 65 mm
---------------------------------	-------------------

Bruttogewicht:	690 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	520 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	170 x 244 x 39 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (d):	150

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	5000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	500 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen³ s

Empfohlenes Justiergewicht:	500 g (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Tarierbereich:	500 g
Wägebereich [Max]:	500 g
Wägeeinheiten:	ozt g dwt oz
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	1,500 cm
-----------------------------	----------

Funktionen

Unterflurwägung:	Haken
------------------	-------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C