

KERN FCE6K2N

Einsteiger-Tischwaage à mobil, handlich, leicht



Akkuladezeit:	10 h
Batterie:	9 V Block
Batterie-Betriebsdauer:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	US EURO CH UK

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	340 x 400 x 190 mm
Bruttogewicht:	2,950 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	2,400 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	270 x 323 x 110 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	252 x 228 x 12,5 mm

Gehäusematerial:	Kunststoff
Material der Wägeplatte:	Kunststoff
Wägefläche (BxT):	252 x 228 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	10 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen ³ s	

Empfohlenes Justiergewicht:	6 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	4 g
Reproduzierbarkeit:	2 g
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wä geeinheiten:	g
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchrg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h