

VGA Einbaubuchse

Technische Daten: Nennspannung/-strom: 30 V/DC, 0,5 A · Steckernorm: VGA · Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Anschluss: Schraubklemmen · Polzahl: 15 · Abmessungen (B x H x T): 45 x 13,7 x 31,3 mm · Gewicht: 18,3 g.

VGA installation socket

Technical data: Nominal voltage/ current: 30 V/DC, 0.5 A · Plug standard: VGA · Design: socket, horizontal installation · Connection: screw terminals · Number of poles: 15 · Dimensions (W x H x D): 45 x 13.7 x 31.3 mm · Weight: 18.3 g.

Connecteur encastrable VGA

Données techniques : Tension nominale/courant : 30 V/CC, 0,5 A · Standard de fiche : VGA · Structure : connecteur, implantation horizontale · Raccordement : borne à vis · Nombre de pôles : 15 · Dimensions (L x H x P) : 45 x 13,7 x 31,3 mm · Poids : 18,3 g.

VGA inbouwbus

Technische gegevens: Nominale spanning/stroom: 30 V/DC, 0,5 A · Stekkernorm: VGA · Bouwvorm: Bus, inbouw horizontaal · Aansluiting: Schroefklemmen · Aantal polen: 15 · Afmetingen (B x H x D): 45 x 13,7 x 31,3 mm · Gewicht: 18,3 g.

Presa di montaggio VGA

Dati tecnici: Tensione / corrente nominale: 30 V/DC, 0,5 A · Standard della presa VGA · Design: jack, montaggio orizzontale · Collegamento: a vite · Numero di poli: 15 · Dimensioni (L x A x P): 45 x 13,7 x 31,3 mm · Peso: 18,3 g.

Gniazdo VGA

Dane techniczne: Napięcie/prąd: 30 V/DC, 0,5 A · Standard wtyczki: VGA · Forma: Gniazdo, montaż w poziomie · Przyłącze: Śrubowe · Liczba biegunów: 15 · Wymiary (szer. x wys. x gł.): 45 x 13,7 x 31,3 mm · Waga: 18,3 g.

Nr. 1243971