



## devolo Home Control Heizkörperthermostat

### Technische Angaben

<b>Funkstandard</b>	Z-Wave
<b>Frequenz</b>	868,42 MHz
<b>Reichweite</b>	bis zu 20m im Haus
<b>Übertragungsleistung</b>	< 1mW
<b>IP Schutzklasse</b>	20
<b>Maße</b>	Länge: 91 mm Durchmesser: 51 mm
<b>Temperatur (Lager • Betrieb)</b>	-20 – 65°C • 0 – 40°C
<b>Umgebungsbedingungen</b>	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Display</b>	Grau digital, Hintergrund beleuchtet
<b>Taster</b>	3
<b>Batterie</b>	2x 1,5V AA
<b>Synchronisierung</b>	Einstellbar (5 Min. empfohlen)
<b>Einstellbarer Temperaturbereich</b>	4° – 28°C
<b>Fenster-Auf-Funktion</b>	ja
<b>Maximale Wassertemperatur</b>	90°C
<b>Geräuschpegel</b>	< 30 dBA
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
<b>Zulassungen</b>	CE Class B (EU, CH, NO)



## devolo Home Control Heizkörperthermostat

### Vertriebsinformationen

<b>Garantie</b>	3 Jahre
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung</li><li>▪ Adapterringe für unterschiedliche Heizkörper</li><li>▪ Batterien</li><li>▪ Innensechskantschlüssel für Adapterring</li></ul>

### Einzeladapter

<b>Artikelnummer:</b>	<b>9356 (DE,AT)</b>
<b>EAN:</b>	4250059693562
<b>Größe:</b>	81 x 19 x115 mm
<b>Gewicht:</b>	340g
<b>WEEE Zusatzinformationen</b>	
<b>Gewicht WEEE:</b>	160g
<b>Papier (Grüner Punkt):</b>	120g
<b>Plastik (Grüner Punkt):</b>	6g
<b>Sonstiges (Grüner Punkt):</b>	0g