



## devolo Home Control Tür-/ Fensterkontakt

### Technische Angaben

<b>Funkstandard</b>	Z-Wave
<b>Frequenz</b>	868,42 MHz
<b>Reichweite</b>	bis zu 20m im Haus, bis zu 100m außer Haus
<b>Übertragungsleistung</b>	< 1mW
<b>Verwendung</b>	im Haus
<b>Maße</b>	Sensor: 28 x 96 x 23 mm (Breite x Höhe x Tiefe) Magnet: 10 x 50 x 12 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
<b>Temperatur (Betrieb)</b>	-10 – 40°C
<b>Umgebungsbedingungen</b>	10–85% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>LEDs</b>	1
<b>Taster</b>	1
<b>Batterie</b>	CR 123A 3V
<b>Temperaturmessung</b>	-10 – 70°C
<b>Magnet Distanz</b>	Maximal 30 mm
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
<b>Zulassungen</b>	CE Class B (EU, CH, NO)



## devolo Home Control Tür-/ Fensterkontakt

### Vertriebsinformationen

<b>Garantie</b>	3 Jahre
<b>Zubehör</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung</li><li>▪ Befestigungsmaterial</li><li>▪ Batterie</li></ul>

### Einzeladapter

<b>Artikelnummer:</b>	<b>9355 (DE,AT)</b>
<b>EAN:</b>	4250059693555
<b>Größe:</b>	81 x 19 x115 mm
<b>Gewicht:</b>	180g
<b>WEEE Zusatzinformationen</b>	
<b>Gewicht WEEE:</b>	50g
<b>Papier (Grüner Punkt):</b>	100g
<b>Plastik (Grüner Punkt):</b>	8g
<b>Sonstiges (Grüner Punkt):</b>	0g