



Aufbauart/Montage

Montage

auf Hutschiene 35 mm, 2 Teilungseinheiten breit

Versorgungsspannung

DC 12 V

DC 10,8 V bis DC 28,8 V

DC 24 V

DC 10,8 V bis DC 28,8 V

letzte Änderung:

08.09.2014