Artikeldatenblatt



edding 750 Glanzlackmarker

rot

- Glanzlackmarker für stark deckendes, permanentes und wischbeständiges Gestalten auf glatten Flächen (Glas, Metall, Kunststoff, Papier), aber auch für dunkle und transparente Materialien geeignet
- Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 2-4 mm
- Die lackähnliche Pigmenttinte trocknet schnell, ist witterungs- und extrem lichtbeständig, geruchsarm sowie abriebbeständig
- Passende Ersatzspitzen (edding 750 Ersatzspitzen) sind erhältlich
- Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Hochwertiger Aluminiumschaft

Highlights

- Große Auswahl an brillanten Hochglanzfarben und besonders schimmernde Metallic-Farben
- Ventilsystem sorgt mit gleichmäßigem Tintenfluss für hohe Deckkraft
- Die Folienversiegelung stellt sicher, dass das Produkt beim Kauf unbenutzt ist
- Einfache und saubere Anwendung für unkomplizierte, spontane Kreativität
- Hält dauerhaft im Innen- und Außenbereich
- Hochwertiges Markenprodukt

Zubehör

- Lackmarker Ersatzspitze 750 N 2-4mm (Art.Nr. 4-750N)

Art.Nr. **4-750-9-002**

GTIN **4004764953059**





Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

rev: 20260930-0029

edding International GmbH
Bookkoppel 7
D-22926 Ahrensburg

edding, brand of the eddinggroup

Artikeldatenblatt



Spezifikationen	
Modell	750
Form der Spitze	Rundspitze
Strichbreite	2-4 mm
Farbe	Rot
Enthaltene Farben	Rot
Anzahl verfügbarer Farben	14
Anwendbar auf	Papier, Pappe/Karton, Gummi, Kunststoff, Glas, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein, Leder
Tintenbeschreibung	Extrem lichtbeständige lackartige Tinte ohne Toluol und Xylol
Permanent	Ja
Lichtbeständig	Ja
Sichtbar auf dunklen Oberflächen	Ja
Deckend	Ja
Geruchsarm	Ja
Wasserfest	Ja
Schnelltrocknend	Ja
Wischfest	Ja
Nachfüllbar	Nein
Ersatzspitzen erhältlich	Ja
Material des Schafts	Aluminium
Material der Spitze / des Filters	Acryl / -
Material der Kappe / des Mundstücks	Polyoxymethylen (POM) / Polyoxymethylen (POM)

Logistik	
GTIN	4004764953059
Artikelnummer	4-750-9-002
Zolltarifnummer	960820000000
Menge	1 Stück
Verpackungsmaße	15 x 15 x 141 mm
Gewicht (brutto/netto)	22.62 g / 17.3 g
Herkunftsland	Japan

Artikeldatenblatt

Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindest-bestell-menge
edding 750 Glanzlackmarker schwarz 1St Blister	4-750-1-1001	4004764793525	10
edding 750 Glanzlackmarker weiß 1St Blister	4-750-1-1049	4004764060535	10
edding 750 Glanzlackmarker gold 1St Blister	4-750-1-1053	4004764060566	10
edding 750 Glanzlackmarker silber 1St Blister	4-750-1-1054	4004764060603	10
edding 750 Glanzlackmarker gold + silber 2St Blister	4-750-2-1-53-54	4004764793556	10
edding 750 Glanzlackmarker sortiert metallic 3St Set	4-750-3-999	4057305021007	1
edding 750 Glanzlackmarker sortiert 8St Set	4-750-8-999	4057305021038	1
edding 750 Glanzlackmarker schwarz	4-750-9-001	4004764953028	10
edding 750 Glanzlackmarker rot	**4-750-9-002**	**4004764953059**	**10**
edding 750 Glanzlackmarker blau	4-750-9-003	4004764953080	10
edding 750 Glanzlackmarker grün	4-750-9-004	4004764953110	10
edding 750 Glanzlackmarker gelb	4-750-9-005	4004764953141	10
edding 750 Glanzlackmarker orange	4-750-9-006	4004764953301	10
edding 750 Glanzlackmarker braun	4-750-9-007	4004764018567	10
edding 750 Glanzlackmarker violett	4-750-9-008	4004764018574	10
edding 750 Glanzlackmarker pink	4-750-9-009	4004764018581	10
edding 750 Glanzlackmarker hellblau	4-750-9-010	4004764018598	10
edding 750 Glanzlackmarker weiß	4-750-9-049	4004764953172	10
edding 750 Glanzlackmarker gold	4-750-9-053	4004764953332	10
edding 750 Glanzlackmarker silber	4-750-9-054	4004764953363	10
edding 750 Glanzlackmarker kupfer	4-750-9-055	4004764820276	10
edding 750 Glanzlackmarker sortiert 10St Box	4-750-9-999	4004764087716	1
edding 750 Glanzlackmarker schwarz 1St Blister RUS	41-750-1-001	4057305011688	10